



Wariant bez możliwości dokowania pojazdów wyposażonych w płytę samowyładowniczą

Uwaga 4

- Uwagi:
1. X – Maksymalna różnica między przekątnymi fundamentu wynosi 5 mm.
 2. Program dostawy mostu nie obejmuje wykonania okablowania zasilającego.
 3. Zasilanie: 400V/50Hz/3~N/PE-16A
5x1,5mm² dla odległości zasilania ≤ 20mb;
5x2,5mm² dla odległości zasilania > 20mb
 4. Rurka PVC do przewodzenia przewodów zasilających – minimum $\varnothing 50\text{mm}$

 SYSTEMY BRAMOWE TECHNIKA PRZEŁADUNKOWA	 CAD	Nazwa przedmiotu lub dokumentu	
		Wytyczne fundamentowe dla montażu w doku "zamkniętym" Most Steril SP 2521	
Wykonanie na podstawie danych producenta: DZIAŁ TECHNICZNO – ROZWOJOWY		Format	Uwagi:
		A3 (A4)	
		Podziczka	
		Nr rysunku	
		MS SP 2521-01-00	